

Denumire comercială: Bio-Circle ALUSTAR 500
Revizuire: 10.09.2021
Data imprimării: 10.09.2021

Pagina: 1 din 1

Descriere

Bio-Circle ALUSTAR 500 este un produs de curățare apos, cu puțină spumă, pe bază de surfactanți și aditivi puternici. Este conceput pentru a îndepărta murdăria grea, cum ar fi funinginea; Praf de frână, abraziune, precum și uleiuri sau grăsimi crăpate și arse, pentru care este de obicei necesar un produs de curățare foarte alcalin. Datorită compatibilității sale materiale foarte bune, poate fi, de asemenea, mai sensibil la materiale curățate, cum ar fi aluminiu și metale neferoase, cum ar fi alama, bronzul și cuprul. Conform experienței, produsul de curățat este utilizat în întreținerea și repararea mașinilor, în special pentru vehiculele feroviare și rutiere, dar și în industria siderurgică și prelucrarea metalelor în general.

Aspecte de mediu

Bio-Circle ALUSTAR 500 nu conține alcalii, silicați și COV *. Se compune din aproximativ 94% ingrediente active ușor biodegradabile, dintre care aproape 25% sunt de origine regenerabilă. Durata de viață a agentului de curățare sau a soluției de curățare diluată cu apă poate fi prelungită cu un separator de fază cu plăci (separator de ulei). Bio-Circle ALUSTAR 500 poate concura cu agenți de curățare foarte alcalini și este mai sigur în utilizare.

* COV- compusi organici volatili (conform definiției UE)

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr.1272/2008 [CLP]

Iritarea pielii 2; H315 - Coroziune / iritare a pielii: Categoria 2; Provoacă iritarea pielii.
Leziuni oculare 1; H318 - Leziuni oculare grave / iritații oculare: Categoria 1; Provoacă leziuni oculare grave.
Cronic acvatic 3; H412 - Periculos pentru mediul acvatic: Cronic 3; Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

Informații transport

Nu există mărfuri periculoase conform instrucțiunilor de transport

Clasa de pericol pentru apă (Clasificare conform AwSV)

Clasa de pericol pentru apă: 2 (Periculos semnificativ pentru apă)

Aplicare

Bio-Circle ALUSTAR 500 este un concentrat, dar poate fi folosit și în scopuri manuale. La mașini și dispozitive cu ultrasunete, se recomandă o temperatură de lucru între 40 și 60 ° C pentru a îmbunătăți performanțele de curățare. Lucrul la temperatura camerei este, de asemenea, posibil. Dacă este necesar, ușoarele reziduuri ale produsului de curățat pot fi clătite cu apă după spălare.

Recomandări de concentrație (în volum %) pentru utilizări tipice ale produsului:

Baie de scufundare	100	Spălător de piese cu apă caldă	5-10	BIO-CIRCLE HP Vigo	5-10
Dispozitive cu ultrasunete	5-20	BIO-CIRCLE Turbo	5-10	BIO-CIRCLE HP	5-10

Compatibilitate cu materiale comune:

Oțel! Oțel inoxidabil		Aluminiu		Metale neferoase	
materiale plastice		suprafețe vopsite		Suprafețe zincate	

În cazul materialelor sensibile, vă rugăm să testați produsul pe o probă sau pe o parte neobservată a piesei individuale înainte de utilizare. Dacă nu sunteți sigur, vă vom sfătui cu plăcere. Informații suplimentare privind lipirea, manipularea și eliminarea produsului sunt disponibile din fișa cu date de securitate.

Simboluri pentru tabelul de mai sus:

rezistent	rezistent limitat	nerezistent
-----------	-------------------	-------------

Informații comandă

A02021 20 l Canistră
A20021 200 l Butoi
A10021 1000 l IBC